

KAPPA LOAD

9650FTP150P63 CL67

EAN 4031582314151



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Kappa load
Korpasa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni
Kravnesība pie 4 km/h	960 kg
Kravnesība pie 6 km/h	800 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	1600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	200 mm
Kopējais platums	110 mm
Kopējais svars	6,7 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Plašs, pastiprināts
Grozāmais gultnis	Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu)
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	58 mm
Pagriezienu rādiuss	137,5 mm
Grozāms savienojums	275 mm
Lubrication nipple	1
Kupola diametrs	111 mm

RITENIS

Korpasa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūtnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	150 mm
Protektora platums	50 mm
Korpasa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	135 mm
Plāksnes platums	110 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

KAPPA LOAD

9650FTP150P63 CL67

EAN 4031582314151

Pasūtījuma numurs 00804572

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

