

LUMINA

A520PJI050B10-11X20/10D45 9011/7042

EAN 4031582317152

Pasūtījuma numurs 00074223



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Produkta nosaukums | Lumina |
| Korpasa tips | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Kravnesība pie 3 km/h | 40 kg |
| Statiskā kravnesība | 80 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 61 mm |
| Kopējais platums | 54 mm |
| Kopējais svars | 0,105 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpasa materiāls | Polipropilēns |
| Protektora materiāls | Termoplastiskas gumija |
| Gūltnis | Cuscinetto piano con distanziale |
| Ass | Kniedēts |
| Protektors krāsa | Satiksmes pelēka A (RAL7042) |
| Ritenis krāsa | Grafīta melna (RAL9011) |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 50 mm |
| Protektora platums | 8 mm |
| Ass atveres diametrs | 0 mm |
| Rumbas garums | 0 mm |
| Korpasa platums | 8 mm |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|---|
| Materiāls | Polipropilēns |
| Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteins, aizvērts ar kupolu |
| Grozāmais gūltnis | Grozāms stienis |
| Krāsa | Grafīta melna (RAL9011) |
| Ofsets | 20 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 52 mm |
| Grozāms savienojums | 104 mm |
| Kupola diametrs | 45 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--------------------|--|
| Uzstādīšanas veids | Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uznavu |
| Stieņa diametrs | 11 mm |
| Stieņa garums | 20 mm |

LUMINA

A520PJI050B10-11X20/10D45 9011/7042

EAN 4031582317152

Pasūtījuma numurs 00074223



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

