



Изображение может отличаться от оригинального продукта

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

#### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Название продукта                     | Galea                                       |
| Тип                                   | Поворотное Колесная опора с<br>Общий тормоз |
| Стандартный                           | EN12530 — ролики устройств                  |
| Грузоподъемность при 3 км/ч           | 100 kg                                      |
| Электропроводящий                     | Нет                                         |
| Нержавеющая сталь                     | Нет                                         |
| Грузоподъемность статическая          | 200 kg                                      |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -20 °C                                      |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 60 °C                                       |
| Общая высота                          | 139 mm                                      |
| Общая ширина                          | 66 mm                                       |
| Общий вес                             | 0,46 kg                                     |

#### КРОНШТЕЙН

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Материал корпуса      | Полиамид          |
| Форма Вилы            | Закрыто           |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом |
| Офсет (Смещение)      | 40 mm             |
| Радиус поворота       | 128 mm            |
| Поворотное соединение | 256 mm            |
| Диаметр купола        | 59 mm             |

#### КОЛЕСО

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Материал корпуса        | Полипропилен           |
| Материал протектора     | Термопластичная резина |
| Подшипник               | Подшипник скольжения   |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы       |
| Диаметр                 | 100 mm                 |
| Ширина Протектор        | 30 mm                  |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A         |

#### ФИТИНГ

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Тип фитинга            | Отверстие под болт |
| Диаметр отверстия Болт | 12 mm              |

