

ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4031582318340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY


Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ○ ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Elastech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	630 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	525 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	1260 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	85 °C
Összsúly	1,36 kg

KERÉK

Tread hardness	puha
Felépítmény anyaga	Acél, vas
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált
Csapágy	Furat, megmunkálás nélkül
Átmérő	250 mm
Futófelület szélessége	60 mm
Tengely furat átmérője	190 mm
A futófelület keménysége (A)	68 Shore A




ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4034582318340

Rendelési szám 00830877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.