

INTEGRAL TWIN

2944UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN 4031582302578



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Integral twin
Type	Wielen met centrale, totale of Richtingsslot
Standaard	EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed
Draagvermogen bij 3 km/h	150 kg
Draagvermogen bij 4 km/h	150 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	450 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	175 mm
Totale breedte	75 mm
Totaal gewicht	1,42 kg
Certificering	Getest en gecontroleerd door TÜV Süd

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Precisie kogellagers
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	45 mm
Zwenk radius	124 mm
Draaicirkel	248 mm
Diameter koepel	70 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Grijs wit (RAL9002)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	15 mm
Breedte wielkern	15 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant
Diameter Bout	32 mm
Lengte Bout	51 mm
Schroefdraad positie	7 mm
Hoeveelheid bevestigingsgaten	4

INTEGRAL TWIN

2944UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN 4031582302578

Bestelnummer 00032831
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

