

AGILA

2478DYK075P60-67X60

EAN 4031582344523



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila
Type	Roulette fixe
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	55 kg
Conducteur électrique	Oui
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	110 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	100 mm
Largeur totale	43 mm
Poids global	0.29 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, moyenne
Forme Chape	Galbé
Couleur de la chape	Zingué bleu
Diamètre du dôme	43 mm

ROUE

Matériau du corps	Tôle d'acier
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur électrique
Roulement	Roulement à billes conique
Couleur Roue	Zingué bleu
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	75 mm
Largeur du Bandage	25 mm
Largeur du corps	25 mm
Dureté du Bandage (A)	80 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	67 mm
Largeur de plaque	60 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	40 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	48 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	40 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	48 mm
Diamètre du trou de la plaque	6.3 mm

AGILA

2478DYK075P60-67X60

EAN 4031582344523

Numéro de commande 00028590

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

