PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

ETP060x20-Ø20 HL12

EAN 4031582419030



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Belastning ved 3 km/t	100 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,14 kg

HJUL

Fælgmateriale	Stål, jern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	60 mm
Hjulbane bredde	20 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	12 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH

ETP060x20-Ø20 HL12

EAN 4031582419030

Produkttegninger





© Copyright 2026 TENTE International GmbH