

LINEA LIGHT

5920XSP100L51-11 RAL7001

EAN 4031582370720



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea light
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur électrique	Oui
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	100 mm
Largeur totale	73 mm

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Tige pivotante
Couleur de la chape	Gris argent (RAL7001)
Déport	32 mm
Rayon d'encombrement	88 mm
Diamètre d'encombrement	176 mm
Diamètre du dôme	40 mm

ROUE

Matériau du corps	Polyamide, conducteur électrique
Bandage	Polyuréthane, Injecté, conducteur électrique
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	20 mm

RACCORD

Type de raccord	Trou borgne pour raccord B10
Diamètre du trou de l'Œil	11 mm

Deutscher
Designer
ClubPrix
Interzumproduct
design
awardPrix IF
Design

LINEA LIGHT


5920XSP100L51-11 RAL7001

EAN 4031582370720



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Deutscher
Designer
Club



Prix
Interzum



product
design
award

Prix IF
Design