

PURETECH AIR

DQR260X85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Tôle d'acier
	souple
Bandage	Pneumatique, profil du bloc
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	260 mm
Largeur du Bandage	85 mm
Diamètre du trou de l'Axe	25 mm
Longueur de moyeu	74 mm
Dureté du Bandage (A)	55 Shore A

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech air
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Statique Capacité de charge	300 kg
Poids global	1,35 kg

PURETECH AIR

DQR260X85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

