

AGILA

2477DYK100R47-21,5/24

EAN 4031582342437
Bestelnummer 00006651



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Zwenkwiel met dubbele rem
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	80 kg
Elektrisch geleidend	✓
Statisch Draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	138 mm
Totale breedte	60 mm
Totaal gewicht	1,122 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Staalplaat
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend
Lager	Konuskogellager
Kleur Wiel	Blauw gepassiveerd
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	80 Shore A

VORK

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	43,5 mm
Zwenk radius	131 mm
Uitzwenking	262 mm
Diameter koepel	60 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Synthetische expander, vierkant
Lengte Stift	24 mm
Expander bevestiging (minimaal)	22 mm
Expander bevestiging (maximaal)	24 mm
Tip	Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.

AGILA

2477DYK100R47-21,5/24

EAN 4031582342437
Bestelnummer 00006651



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

