



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ● ● ● ● ○

Zgomot de mișcare ● ● ● ○ ○

Atriție ● ● ● ● ○

Rezistență la coroziune ● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Novatech

Tip de carcasă Roată

Capacitate de încărcare la 3 km/h 140 kg

Capacitate de încărcare statică 280 kg

Interval de temperatură (minim) -20 °C

Interval de temperatură (maxim) 60 °C

Greutate totală 0,3 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Oțel, fier
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie (RS/2RS)
Diametru	80 mm
Benză de rulare	20 mm
Diametrul găurii Axă	20 mm
Lungime butuc	14 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A

DESENE TEHNICE

