

# ZETA REVERSE

468BIEP200P63

EAN 4031582398083  
Broj porudžbine 00860822

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●●○

Buka u pokretu ●●●●●

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●●○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Zeta reverse
Tip	Okreni Tocak sa potpuna kocnica i usmerena kocnica napunjenom oprugom
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	450 kg
Nosivost na 6 km/h	360 kg
Statički Nosivost	900 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	85 °C
Sveukupna visina	240 mm
Ukupna širina	96 mm
Ukupna težina	4,269 kg

## TOCAK

Materijal za telo	Aluminijum
	mekan
materijal omotaca	Elastična guma, crna, vulkanizovana
Nošenje	precizini kuglični lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Crni mlaz (sličan RAL9005)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	200 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	67 Šešelj A

## KUCISTE

Materijal	Čelični list, veoma težak
oblik viljuska	siroko, Ojacano
okretni lezaj	Dve trke za loptu, Ojacano ili nerđajući
Boja	plavo cinkovano
ofset	55 mm
Otpor okretanju	360 mm
Prečnik kupole	96 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	137 mm
Širina ploče	105 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

# ZETA REVERSE

468BIEP200P63

EAN 4031582398083  
Broj porudžbine 00860822



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

