

ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339

Rendelési szám 10000285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve | Alpha light |
| Ház típusa | Forgóvillás görgő |
| Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 120 kg |
| Statikus teherbírás | 240 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 83 mm |
| Teljes szélesség | 65 mm |
| Összsúly | 0,401 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga | Polipropilén |
| Futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
| Csapágy | Siklócsapágy |
| Tengely | Csavar anyával |
| Kerék színe | Grafitfekete (RAL9011) |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 65 mm |
| Futófelület szélessége | 30 mm |
| Test szélessége | 30 mm |
| A futófelület keménysége (D) | 65 Shore D |

VÁZ

| | |
|-----------------|------------------|
| Anyag | Acéllemez, nehéz |
| Villa alakja | Széles |
| Forgócsapágy | Egysoros golyó |
| Szín | Kék passzívált |
| Ellensúlyoz | 22 mm |
| Körbeforgás | 54,5 mm |
| Körbeforgás | 109 mm |
| Kupola átmérője | 65 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 95 mm |
| Talplemez szélessége | 70 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 45 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 52 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 66,5 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 77 mm |
| Tengely furat átmérője | 8 mm |

ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339

Rendelési szám 10000285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

