

PURETECH

PVO100X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582442342



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	단단한 고무 검은색
베어링	플레인 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	100 mm
트레드 폭	35 mm
차축 홀 직경	12 mm
허브 길이	44.4 mm
트레드의 경도(A)	85 Shore A

성능

롤 성능	● ● ○ ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ○ ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Puretech
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	75 kg
정지 중 하중용량	150 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
전체 체중	0.195 kg

PURETECH

PVO100X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582442342



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

