

AGILA

R07-Ø19-21,5 INOX_TBE

EAN 4031582437812



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Corrosieweerstand



KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Behuizingstype	Accessoire
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totaal gewicht	0,119 kg

VORK

Roestvrij



BEVESTIGING

Type bevestiging	Synthetische expander, rond
Expander bevestiging (minimaal)	19 mm
Expander bevestiging (maximaal)	21,5 mm
Tip	Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.