INFORMAȚII DESPRE PRODUS

MAXTECH

PNP 200x50-Ø8 HL60

EAN 4031582320657



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●○○
Zgomot de mișcare	●●●●○
Atriție	●●●○○
Rezistență la coroziune	●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Maxtech
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	75 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	150 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	0,66 kg

ROATĂ

Tread hardness	moale
Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Poliuretan Expandat cu spumă
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Negru
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	200 mm
Benză de rulare	50 mm
Diametrul găurii Axă	8 mm
Lungime butuc	60 mm
Lățimea corpului	50 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	70 Pe malul A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

PNP 200x50-Ø8 HL60

EAN 4031582320657

Numărul de comandă 00005570

Desene ale produsului



© Copyright 2026 TENTE International GmbH