

## KAPPA

9681SEP160P63 CL67

EAN 4031582364675

Numer zamówienia 00838218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●●●

Odejście ●●●○○

Odporność na korozję ●●●●●

## PODSTAWOWE ATYTY

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Kappa                               |
| Typ                            | Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa |
| Standardowy                    | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń  |
| Nośność przy 4 km/h            | 540 kg                              |
| Nośność przy 6 km/h            | 450 kg                              |
| Nośność statyczne              | 900 kg                              |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                              |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 85 °C                               |
| Wysokość całkowita             | 205 mm                              |
| Szerokość całkowita            | 110 mm                              |
| Waga całkowita                 | 4,339 kg                            |

## KOŁO

|                      |   |
|----------------------|---|
| Materiał ciała       | Arkusze stalowe, ciężkie                |
|                      | miękki                                  |
| Materiał bieżni      | Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana |
| łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne              |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki          |
| Kolor Koło           | Czarny odrzutowiec (podobny RAL9005)    |
| Ośłony gwintu        | Z osłoną gwintu                         |
| Średnica             | 160 mm                                  |
| Szerokość Bieżnia    | 50 mm                                   |
| Szerokość korpusu    | 50 mm                                   |
| Twardość Bieżnia (A) | 67 Shore A                              |

## OBUDOWA

|                        |  |
|------------------------|--|
| Materiał               | Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie                |
| Kształt Widelec        | Poszerzane, Wzmacniane                         |
| łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne |
| Kolor                  | pasywowany na niebiesko                        |
| Wysięg                 | 58 mm  |
| Promień działania koła | 140 mm   |
| Zasięg działania koła  | 280 mm   |
|                        | ✓  |
| Średnica kopuły        | 111 mm   |

# KAPPA

9681SEP160P63 CL67

EAN 4031582364675

Numer zamówienia 00838218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MOCOWANIE

|  |                    |
|--|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 135 mm             |
| Szerokość płytki                       | 110 mm             |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 75 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 80 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 75 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 105 mm             |
| Średnica otworu płytki                 | 11 mm              |

## RYSUNKI TECHNICZNE

