

ALPHA

3470UOJ125P30-13

EAN 4031582381443



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Alpha
Tipo	Rodízio giratório
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	125 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	250 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	155 mm
Peso geral	0,99 kg

SUPORTE

Material da caixa	Folha de aço, pesada
Em Forma de Garfo	Amplo
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Cor	Passivada a azul
Offset	40 mm
Raio giratório	102,5 mm
Interferência giratória	205 mm

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento
Eixo	Aparafusado com porca
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	40 mm
Dureza do Piso (D)	75 Shore D

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo da rosca
Diâmetro do furo	13 mm

ALPHA

3470UOJ125P30-13

EAN 4031582381443



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

