

# INTEGRAL

2040XSX125R05-28 9002 W

EAN 4031582344738



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Actuació Roll             | ● ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                   | ● ● ● ● ● ○ |
| Resistència a la corrosió | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Nom del producte           | Integral                      |
| Tipus                      | Rueda giratoria Rueda         |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 150 kg                        |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 150 kg                        |
| Conducció elèctrica        | Sí                            |
| Inoxidable                 | No                            |
| Tracidad de carga estàtica | 450 kg                        |
| Temperatura (mínim)        | -25 °C                        |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C                         |
| Alçada total               | 158 mm                        |
| Àmplia general             | 62 mm                         |
| Pes total                  | 0,97 kg                       |
| Certificació               | Assaig i seguiment de TÜV Süd |

## SUPORT

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Material d'habitatge | Placa d'acer, mitjà           |
| Forquilla Forma      | Tancat                        |
| Scamiento giratorio  | Rodament de boles de precisió |
| Color                | El blanc gris (RAL9002)       |
| Desplaçament         | 35 mm                         |
| Scio de giro         | 97,5 mm                       |
| Sterferencia de giro | 195 mm                        |
| Dome Dictel          | 62 mm                         |

## RODA

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Material corporal                   | Poliàmida, conducció elèctrica          |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Injectat, conductor elèctric |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió, Segellat |
| El Banda de rodadura Color          | Gris de pissarra (similar RAL7015)      |
| Roda de color                       | Gris de pissarra (RAL7015)              |
| Protectors de fil                   | Guàrdia integrada                       |
| Diametralització                    | 125 mm                                  |
| Banda de rodadura ample             | 32 mm                                   |
| Corporació ample                    | 32 mm                                   |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 91 Shore A                              |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 40 Shore D                              |

## FITACIÓ

|                                     |                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipus de Fitting                    | Espiga, Roda                                                                                    |
| Pern Diamant                        | 28 mm                                                                                           |
| Pern Longitud                       | 45 mm                                                                                           |
| Posició Pern                        | 19 mm                                                                                           |
| Pern muntant la quantitat de forats | 2                                                                                               |
| Col·lecció                          | Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. |

Premi IF  
DissenyPremi  
Red Dot  
Disseny  
Award

# INTEGRAL

2040XSX125R05-28 9002 W

EAN 4031582344738

Número de comanda 00032040  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

