

## LINEA LIGHT

5920UAP100L51-11 7001/7015

EAN 4031582350616



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nombre del producto           | Linea light                   |
| Tipo                          | Rueda giratoria Rueda         |
| Estándar                      | EN12528 - Ruedas para muebles |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 100 kg                        |
| Conductivo eléctrico          | No                            |
| Inoxidable                    | No                            |
| Capacidad de carga estática   | 200 kg                        |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C                        |
| Rango de temperatura (máximo) | 40 °C                         |
| Altura total                  | 100 mm                        |
| Ancho total                   | 73 mm                         |
| Peso total                    | 0.38 kg                       |

## SOPORTE

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Material de la carcasa   | Poliamida                    |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte |
| Rodamiento giratorio     | Vástago giratorio Espiga     |
| Color                    | Gris plateado (RAL7001)      |
| Desplazamiento           | 32 mm                        |
| Radio de giro            | 88 mm                        |
| Interferencia de giro    | 176 mm                       |
| Diámetro del domo        | 41 mm                        |

## ARO

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida                        |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Inyectado           |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión |
| Color Banda de rodadura            | Gris pizarra (RAL7015)           |
| Color Aro                          | Gris pizarra (RAL7015)           |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas          |
| Diámetro                           | 100 mm                           |
| Ancho de Banda de rodadura         | 20 mm                            |
| Diámetro del agujero del Eje       | 0 mm                             |
| Longitud del cubo                  | 0 mm                             |
| Anchura del cuerpo                 | 20 mm                            |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                       |

## AJUSTE

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de ajuste                 | Agujero ciego para conexión B10 |
| Diámetro del agujero del Perno | 11 mm                           |

Club  
Diseñador  
DeutscherPremio  
Interzumproduct  
design  
awardIF Premio  
Diseño

# LINEA LIGHT

5920UAP100L51-11 7001/7015




EAN 4031582350616

Número de pedido 00079829

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Club  
Diseñador  
Deutscher



Premio  
Interzum



product  
design  
award

IF Premio  
Diseño