

# GALEA

5071PJP125R05-22X40

EAN 4031582368499



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |       |
|------|-------|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗   | ●●●○○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●●○ |

## 核心属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 产品名称      | Galea          |
| 外壳类型      | 带方向锁的旋转脚轮      |
| 标准        | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 100 kg         |
| 静态载重      | 200 kg         |
| 温度范围 (最低) | -20 ° C        |
| 最高温度范围    | 60 ° C         |
| 总高        | 162 mm         |

## 轮子

|          |         |
|----------|---------|
| 轮体材料     | 聚丙烯     |
| 胎面材料     | 热塑性橡胶   |
| 轴承       | 精密滚珠轴承  |
| 侧盖       | 带螺纹防护装置 |
| 直径       | 125 mm  |
| 胎面宽度     | 30 mm   |
| 胎面硬度 (A) | 87 岸 A  |

## 支架

|      |        |
|------|--------|
| 材料   | 聚酰胺    |
| 支架形状 | 已关闭    |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 偏移量  | 40 mm  |
| 转向干涉 | 205 mm |

## 固定件

|       |        |
|-------|--------|
| 固定件类型 | 实心阀杆圆形 |
| 螺栓直径  | 22 mm  |
| 螺栓长度  | 40 mm  |

# GALEA

5071PJP125R05-22X40

EAN 4031582368499



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

