

## KAPPA LOAD

9652FTP125P63 CL67

EAN 4031582348729

Numer zamówienia 00838861



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ● ○

Hałas ruchowy ● ● ● ● ○

Odejście ● ● ● ● ○

Odporność na korozję ● ● ● ● ○

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Kappa load                                  |
| Typ obudowy                    | Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka |
| Standardowy                    | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń          |
| Nośność przy 4 km/h            | 660 kg                                      |
| Nośność przy 6 km/h            | 550 kg                                      |
| Nośność statyczne              | 1100 kg                                     |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                                      |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                                       |
| Wysokość całkowita             | 170 mm                                      |
| Szerokość całkowita            | 116 mm                                      |
| Waga całkowita                 | 5,825 kg                                    |

## KOŁO

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Materiał ciała       | Odlewanie                      |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Odlewane           |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne     |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Kolor Koło           | Żółty miód (RAL1005)           |
| Ośłony gwintu        | Z osłoną gwintu                |
| Średnica             | 125 mm                         |
| Szerokość Bieżnia    | 50 mm                          |
| Szerokość korpusu    | 50 mm                          |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A                     |
| Twardość Bieżnia (D) | 42 Shore D                     |

## OBUDOWA

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Materiał               | Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie                              |
| Kształt Widelec        | Poszerzane, Wzmocnione                                       |
| Łożysko obrotowe       | Łożysko kulkowe wzdłużne<br>Łożysko walcowe głębokim rowkiem |
| Kolor                  | pasywowany na niebiesko                                      |
| Wysięg                 | 48 mm                                                        |
| Promień działania koła | 112,5 mm                                                     |
| Zasięg działania koła  | 225 mm                                                       |
| Średnica kopuły        | 111 mm                                                       |

## MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 135 mm             |
| Szerokość płytki                       | 110 mm             |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 75 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 80 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 75 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 105 mm             |
| Średnica otworu płytki                 | 11 mm              |

# KAPPA LOAD

9652FTP125P63 CL67

EAN 4031582348729

Numer zamówienia 00838861



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

