

ALPHA STAINLESS

8470UFC100P62

EAN 4031582422375



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha stainless
Behuizingstype	Wielen
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	160 kg
Statisch draagvermogen	320 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	128 mm
Totaal gewicht	0,86 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, ge vulkaniseerd
Lagering	Precisie kogellagers Roestvrij
As	Geschroefd met moer
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	34 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	64 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Offset	41 mm
Zwenk radius	91 mm
Draaicirkel	182 mm
Roestvrij	✓

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	105 mm
Breedte plaat	85 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	77 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	80 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	60 mm
Diameter plaatgat	9 mm

ALPHA STAINLESS

8470UFC100P62

EAN 4031582422375



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

