

# STYLEA

5920UJI075P40-38X38 DOM20 TFR

EAN 4031582385724



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●●○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Stylea
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	87 mm
Àmplia general	53 mm
Pes total	0,197 kg

## RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Eix	Riveció
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	8 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

## SUPORT

Material	Poliamida
Forquilla Forma	Support Twin Roda
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Scio de giro	62 mm
Sterferencia de giro	124 mm
Dome Dictel	20 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa de placa
Placa llarga	38 mm
Placa ampla	38 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	28 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	28 mm
Placa de diàmetre	4,4 mm