

## ZETA

4687UAP125P63

EAN 4031582396409

Номер замовлення 00838461



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атриція               | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Zeta                                        |
| Тип корпусу                        | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний                        | EN12532 - Транспортувальне обладнання       |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 300 kg                                      |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год      | 240 kg                                      |
| Статичний Вантажопідйомність       | 600 kg                                      |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -30 °C                                      |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C                                       |
| Загальна висота                    | 164 mm                                      |
| Загальна ширина                    | 96 mm                                       |
| Загальна вага                      | 2,937 kg                                    |

## КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід                        |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Інжекційний         |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою              |
| Колір Колесо            | Природний білий                 |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем         |
| Діаметр                 | 125 mm                          |
| Протектор               | 40 mm                           |
| Ширина тіла             | 40 mm                           |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A                 |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D                 |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Матеріал            | Сталевий лист, дуже важкий                             |
| Вила Форма          | Широка Підсилений                                      |
| Поворотний вузол    | Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь |
| Колір               | Пасивований блакитним                                  |
| Офсет (Зсув)        | 60 mm                                                  |
| Радіус повороту     | 161 mm                                                 |
| Поворотне з'єднання | 322 mm                                                 |
| Діаметр ковпачка    | 96 mm                                                  |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 137 mm              |
| Ширина тарілки                            | 105 mm              |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 75 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm               |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 75 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 105 mm              |
| Діаметр отвору планшета                   | 11 mm               |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

**ZETA**

4687UAP125P63

EAN 4031582396409

Номер замовлення 00838461



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# ZETA

4687UAP125P63

EAN 4031582396409

Номер замовлення 00838461



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

