

# ELASTECH

IEP 100x40 HL49 asm.

EAN 4031582319675



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## WIEL

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Tread hardness                | zacht                                   |
| Wielkern materiaal            | Aluminium                               |
| Materiaal loopvlak            | Elastische band, zwart, ge vulkaniseerd |
| Lager                         | Precisie kogellagers                    |
| Kleur Wiel                    | Metallic                                |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes                      |
| Diameter                      | 100 mm                                  |
| Breedte Loopvlak              | 40 mm                                   |
| Asgatdiameter                 | 8 mm                                    |
| Naaflengte                    | 49 mm                                   |
| Breedte wielkern              | 40 mm                                   |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 68 Shore A                              |

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ● |
| Verloop           | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Elastech                      |
| Type                         | Wiel                          |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 200 kg                        |
| Elektrisch geleidend         | Nee                           |
| Roestvrij                    | Nee                           |
| Statisch Draagvermogen       | 400 kg                        |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C                         |
| Totaal gewicht               | 0,52 kg                       |

# ELASTECH

IEP 100x40 HL49 asm.


EAN 4031582319675

Bestelnummer 00043125

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




# ELASTECH

IEP 100x40 HL49 asm.

EAN 4031582319675

Bestelnummer 00000025



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.