

LINEA

5941UAP125P30-11 RAL9002

EAN 4031582369229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties ●●●●●

Bewegingsgeluid ●●●○○

Verloop ●●●●○

Corrosieweerstand ●●●●○

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Productnaam | Linea |
| Type | Zwenkwiel met richtingsvastzetter |
| Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 130 kg |
| Statisch Draagvermogen | 260 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C |
| Totale hoogte | 143 mm |
| Totale breedte | 82 mm |
| Totaal gewicht | 0,955 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Wielkern materiaal | Polyamide |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
| Lager | Precisie kogellagers |
| Afdekkapjes | Met afdekkapjes |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 20 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A |

VORK

| | |
|-----------------|----------------------|
| Materiaal | Polyamide |
| Vork Vorm | Dubbele vorkwiel |
| Zwenklager | Precisie kogellagers |
| Kleur | Grijs wit (RAL9002) |
| Offset | 40 mm |
| Zwenk radius | 129 mm |
| Uitzwenking | 258 mm |
| Diameter koepel | 52 mm |

BEVESTIGING

| | |
|---------------------------|---------|
| Type bevestiging | Boutgat |
| Diameter boutgat diameter | 11 mm |

Duitse
OntwerpersClubInterzum
AwardIF
Design
Award

LINEA



5941UAP125P30-11 RAL9002

EAN 4031582369229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN



Duitse
OntwerpersClub



Interzum
Award



IF
Design
Award