

## NOVATECH

FTF250X80-Ø80-5XØ15

EAN 4031582332124



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ○ ○

Hałas ruchowy ● ● ● ○ ○

Odejście ● ● ● ● ○

Odporność na korozję ● ● ● ○ ○

## PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu Novatech

Typ obudowy Koło

Zakres temperatur (minimalny) -20 °C

Zakres temperatur (maksymalny) 60 °C

Waga całkowita 9,043 kg

## KOŁO

Materiał ciała Odlewanie

Materiał bieżni Poliuretan, Odlewane

Łożysko Koło z kołnierzem

Średnica 250 mm

Szerokość Bieżnia 80 mm

Średnica otworu Oś 80 mm

Twardość Bieżnia (A) 92 Shore A

Średnica Średnica rozmieszczenia otworów 112 mm

Średnica otworu montażowego 15 mm

Odpowiedni do komatsu

## MOCOWANIE

Liczba otworów montażowych 5  
Trzpień

## RYSUNKI TECHNICZNE

