

## AGILA CARE

2474XSP100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582358100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Agila care                                                              |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напрямку |
| Стандартний                        | EN12530 — Катери пристроїв                                              |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 100 kg                                                                  |
| Електропровідність                 | Так                                                                     |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                                                                      |
| Статичний Вантажопідйомність       | 200 kg                                                                  |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                                                                  |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                                                                   |
| Загальна висота                    | 138 mm                                                                  |
| Загальна вага                      | 0,84 kg                                                                 |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал корпусу    | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма          | Широка                  |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони      |
| Колір               | Пасивований блакитним   |
| Офсет (Зсув)        | 38 mm                   |
| Радіус повороту     | 88 mm                   |
| Поворотне з'єднання | 176 mm                  |

## КОЛЕСО

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід , електричний струмопровід |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Інжекційний електричний |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник     |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем             |
| Діаметр                 | 100 mm                              |
| Протектор               | 32 mm                               |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A                     |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Тип налаштування | Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю |
| Діаметр Болт     | 28 mm                                        |
| Довжина Болт     | 96 mm                                        |

# AGILA CARE

2474XSP100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582358100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

