

ZETA REVERSE

468BUOP200P63

EAN 4031582398489

Номер замовлення 00860874



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Zeta reverse
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напрямку
Стандартний	EN12532 - Транспортвальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	800 kg
Обвантажопідйомність 6 км/год	640 kg
Статичний Вантажопідйомність	1600 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-30 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	240 mm
Загальна ширина	96 mm
Загальна вага	3,499 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Природний білий
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	200 mm
Протектор	50 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, дуже важкий
Виля Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	55 mm
Поворотне з'єднання	360 mm
Діаметр ковпачка	96 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	137 mm
Ширина тарілки	105 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

ZETA REVERSE

468BUOP200P63

EAN 4031582398489

Номер замовлення 00860874



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

