

MAXTECH

PAO075X25-Ø6X27 + ASBUS

EAN 4031582381238



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Type	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h	60 kg
Statisch draagvermogen	120 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,075 kg

WIEL

Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Diameter Asgat	6 mm
Naaflengte	27 mm