

AGILA CARE

2474XSP100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582358100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila care
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	100 kg
Elektrovadītspējīga	Jā
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	138 mm
Kopējais svars	0,84 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	38 mm
Pagrieziena rādiuss	88 mm
Grozāms savienojums	176 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	100 mm
Protektora platums	32 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem
Skrūves diametrs	28 mm
Skrūves garums	96 mm

AGILA CARE

2474XSP100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582358100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

