

ZETA REVERSE

468BITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582398403

Objednávací číslo 00860899



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Zeta reverse
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	400 kg
Nosnost 6 km/h	320 kg
Statická Nosnost	800 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	164 mm
Stavební výška	96 mm
Celková hmotnost	3,273 kg

KOLO

Materiál středu	Hliník
	měkký
	konvexní
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Dopravní šedá A (RAL7042)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, velmi těžký
Tvar Vidlice	Široký, Vytužené
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vytužené nebo Nerezové
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	60 mm
Poloměr otáčení	161 mm
Průměr otáčení	322 mm
Poloměr otáčení	96 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	137 mm
Šířka plotny	105 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

ZETA REVERSE

468BITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582398403
Objednáací číslo 00860899



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

