

## ALPHA STAINLESS

8470UOO080P30-11

EAN 4031582370133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ●

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha stainless
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	150 kg
Rozsdamentes	✓
Statikus teherbírás	300 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	108 mm
Összsúly	0,639 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágó	Siklócsapágó
Tengely	Csavar anyával
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	80 mm
Futófelület szélessége	34 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D

## VÁZ

Anyag	Rozsdamentes acél, nehéz
Villa alakja	Széles
Forgócsapágó	Kétsoros golyó
Ellensúlyoz	44,5 mm
Körbeforgás	84,5 mm
Körbeforgás	169 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	11 mm

# ALPHA STAINLESS

8470U00080P30-11

EAN 4031582370133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

8470U00080P30- $\phi$ 11

