

# DURATECH

TOP082x88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ● ●
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ● ●
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Duratech
Tipo	Roda
Capacidade de carga a 3 km/h	900 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	1800 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-40 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	0,55 kg

## RODA

Material do centro da roda	Poliamida, pesada
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	82 mm
Largura do Piso	88 mm
Diâmetro do furo do eixo	20 mm
Comprimento do cubo	90 mm
Dureza do Piso (D)	75 Shore D
Tipo de rolamento	6204ZV

