

# KAPPA LOAD

9651FTP250P63 CL67

EAN 4031582314502



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Productnaam                  | Kappa load                 |
| Type                         | Wielen met Richtingsslot   |
| Standaard                    | EN12533 - Zwaarlast wielen |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 1440 kg                    |
| Draagvermogen bij 6 km/h     | 1200 kg                    |
| Elektrisch geleidend         | Nee                        |
| Roestvrij                    | Nee                        |
| Statisch draagvermogen       | 2400 kg                    |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                     |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                      |
| Totale hoogte                | 305 mm                     |
| Totale breedte               | 110 mm                     |
| Totaal gewicht               | 10,12 kg                   |

## BEHUIZING

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar |
| Vork Vorm                  | Breed, Versterkt                   |
| Zwenklager                 | Rollager                           |
| Kleur                      | Blauw gepassiveerd                 |
| Offset                     | 61 mm                              |
| Zwenk radius               | 187,5 mm                           |
| Draaicirkel                | 375 mm                             |
| Lubrication nipple         | 1                                  |
| Diameter koepel            | 111 mm                             |

## WIEL

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Materiaal wielkern            | Gietijzer             |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gegoten |
| Lagering                      | Precisie kogellagers  |
| As                            | Geschroefd met moer   |
| Wielkleur                     | Honinggeel (RAL1005)  |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer   |
| Diameter                      | 250 mm                |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                 |
| Breedte wielkern              | 50 mm                 |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A            |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 42 Shore D            |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 135 mm             |
| Breedte plaat               | 110 mm             |
| Lengte plaatgat (minimaal)  | 75 mm              |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 80 mm              |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 105 mm             |
| Diameter plaatgat           | 11 mm              |

# KAPPA LOAD

9651FTP250P63 CL67

EAN 4031582314502

Bestelnummer 00830290  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

