

OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841

Bestelnummer 00801591

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Omikron twin
Type	Wielen
Standaard	vergelijkbaar EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	7200 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	5000 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	10800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	510 mm
Totale breedte	285 mm
Totaal gewicht	91,11 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Rollager
Kleur	Transparante Coating
Offset	105 mm
Zwenk radius	317,5 mm
Draaicirkel	635 mm
Lubrication nipple	1
Diameter koepel	250,5 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	400 mm
Breedte Loopvlak	80 mm
Breedte wielkern	80 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	270 mm
Breedte plaat	250 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	210 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	210 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	230 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	230 mm
Diameter plaatgat	17 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841

Bestelnummer 00801591

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

