

# AGILA TWIN

2977DYK075P50

EAN 4031582341072



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Agila twin
하우징 유형	토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
전기 전도성	✓
적재 용량 정적	200 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	85 °C
총높이	102 mm
전체 너비	71 mm
전체 체중	0.94 kg

## 휠

차체 재질	강판
트레드 재질	단단한 고무 검은색, 전기 전도성
베어링	큰 볼 베어링
휠 색상	파란색 부동태화
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	75 mm
트레드 폭	25 mm
차체 너비	25 mm
트레드의 경도(A)	80 육상 A

## 하우징

재료	강판, 중
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	파란색 부동태화
오프셋	31.3 mm
회전 반경	99 mm
회전 간섭	198 mm
덤 직경	65 mm

## 피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	77 mm
플레이트 너비	67 mm
플레이트 홀 길이(최소)	46.5 mm
플레이트 홀 길이(최대)	51.5 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	56 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	61.5 mm
플레이트 구멍 직경	8.5 mm

# AGILA TWIN

2977DYK075P50

EAN 4031582341072



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

