ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

AGILA

2471DIK125P50

EAN 4031582301311



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●●●○
Исчезновение	●●●○○
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Agila
Тип	Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	100 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общая высота	160 mm
Общая ширина	60 mm
Общий вес	1,27 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	41 mm
Радиус поворота	131 mm
Поворотное соединение	262 mm
Диаметр купола	60 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Листовая сталь
Материал протектора	Литая резина, без следов
Подшипник	Кронусный шарикоподшипник
Цвет Колесо	Пассивированный голубым
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	32 mm
Ширина тела	32 mm
Твердость Протектор (A)	80 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	77 mm
Ширина пластины	67 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	46,5 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	51,5 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	56 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	61,5 mm
Диаметр отверстия пластины	8,5 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA

2471DIK125P50

EAN 4031582301311

Номер заказа 00029446

Чертежи изделия





