

NOVATECH

ITP100x40-Ø20 HL40

EAN 4031582437607



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Novatech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	300 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	600 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	0,47 kg

RODA

Material corporal	Alumini
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	40 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A

