

## ELASTECH

UEP 200x46-Ø20

EAN 4031582328608



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## RODA

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Tread hardness             | macio                             |
| Material do centro da roda | Poliamida                         |
| Material do piso da roda   | Pneu elástico, preto, vulcanizado |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão  |
| Cor da Roda                | Cinzento prateado (RAL7001)       |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                     |
| Diâmetro                   | 200 mm                            |
| Largura do Piso            | 46 mm                             |
| Diâmetro do furo do eixo   | 20 mm                             |
| Comprimento do cubo        | 60 mm                             |
| Largura do corpo           | 46 mm                             |
| Dureza do Piso (A)         | 63 Shore A                        |

## DESEMPENHO

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ● ● |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Elastech                             |
| Tipo                              | Roda                                 |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 400 kg                               |
| Elétrico condutivo                | Não                                  |
| Aço inoxidável                    | Não                                  |
| Capacidade de carga estática      | 800 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C                                |
| Peso geral                        | 1,24 kg                              |

# ELASTECH

UEP 200x46-Ø20

EAN 4031582328608

Número de encomenda 00023479

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

