

# COMPACTA

2198UOI025P60-40X17-TFR

EAN 4031582477528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Compacta
Type	Roulette fixe
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	25 kg
Capacité de charge statique	50 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	28 mm
Poids	0,018 kg

## ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	25 mm
Largeur du bandage	13 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

## CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Anguleuse

## FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	40 mm
Largeur de la platine	17,5 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	30 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	30 mm
Diamètre des trous de la platine	4,5 mm

# COMPACTA

2198UOI025P60-40X17-TFR

EAN 4031582477528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

