

DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234

Objednáací číslo 00034267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ○ ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech heat
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	125 kg
Statický Nosnost	250 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	280 °C
Celková hmotnost	0,341 kg

KOLO

Materiál těla	Hliník
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Suchá ložisková průchodka
Barva Kolo	Kovová
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	35 mm
Průměr otvoru Šroub	8,4 mm
Délka poklice	45 mm
Šířka těla	35 mm
Tvrdost Běhoun (D)	95 Shore D

UCHYCENÍ

Nerezové	✓
----------	---

DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234

Objednací číslo 00034267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

