

# DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234

Objednávací číslo 00034267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## KOLO

Materiál středu	Hliník
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Suchá ložisková průchodka
Barva Kola	Kovová
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	35 mm
Průměr otvoru pro šroub	8,4 mm
Délka náboje	45 mm
Šířka středu kola	35 mm
Tvrdost Běhoun (D)	95 Shore D

## VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ○ ○ ○
Opotřebením	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech heat
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	125 kg
Nerezové	✓
Statická Nosnost	250 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	280 °C
Celková hmotnost	0,341 kg

# DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234

Objednáací číslo 00034267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

