

# DURATECH

TOP 080x74-Ø20 HL80

EAN 4031582331028



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## КОЛЕЛО

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото      | Полиамид, тежък                   |
| Материал на реазбата    | Идентично с тяло на Колело        |
| Лагер                   | Прецизен сачмен лагер             |
| Цвят на Колело          | Естествено бяло                   |
| Предпазители за резби   | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър                | 80 mm                             |
| Ширина на Резба         | 74 mm                             |
| Диаметър на отворите Ос | 20 mm                             |
| Дължина на центъра      | 80 mm                             |
| Ширина на тялото        | 74 mm                             |
| Твърдост на Резба (D)   | 75 Бръснач D                      |
| Тип лагер               | 6204ZV                            |

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ● |
| Шум от движение             | ● ● ○ ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ● |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Име на продукта                    | Duratech                    |
| Тип                                | Колело                      |
| Стандартен                         | EN12533 – Тежкотоварни кола |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 700 kg                      |
| Товароносимост при 6 км/ч          | 560 kg                      |
| Електропроводим                    | Не                          |
| Неръждаемост                       | Не                          |
| Статичен Товароносимост            | 1400 kg                     |
| Температурен диапазон (минимален)  | -40 °C                      |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C                       |
| Общо тегло                         | 0.45 kg                     |

