



ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	32 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	44 mm
Largeur du corps de roue	32 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	300 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.23 kg

