MAXTECH

UAD 100x32-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322750

Numéro de commande 00024124



ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	32 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	44 mm
Largeur du corps de roue	32 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●●●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	300 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.23 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MAXTECH

UAD 100x32-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322750

Numéro de commande 00034134

Dessins du produit

