

PURETECH

PIR 125X37-Ø12 HL44

EAN 4031582320343

Objednávací číslo 00030825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Valivé ložisko
Barva Kola	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	37 mm
Průměr otvoru pro šroub	12 mm
Délka náboje	44 mm
Šířka středu kola	37 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	100 kg
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,467 kg

PURETECH

PIR 125X37-Ø12 HL44

EAN 4031582320343

Objednáací číslo 00030825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

