


## LINEA

594CUAC125P51 RAL9002

EAN 4031582398625



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●●●

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●●○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Linea
Tip	Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	130 kg
nerdjajuci	✓
Statički Nosivost	260 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	148 mm
Ukupna širina	82 mm
Sertifikacija	Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd

## TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	125 mm
Širina omotac	20 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A

## KUCISTE

Materijal	poliamid
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	precizini kuglicni lezaj
Boja	Siva bela (RAL9002)
ofset	40 mm
okretni radijus	129 mm
Otpor okretanju	258 mm
Prečnik kupole	52 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	95 mm
Širina ploče	70 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	50 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm
Savet	Kreveti za pranje moraju biti zapečaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.

# LINEA

594CUAC125P51 RAL9002

EAN 4031582398625



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

---



Deutscher  
dizajner  
Club



Interzum  
nagrada



IF nagrada za  
Dizajn