

# COMPACTA

2198UOI025P60-40X17

EAN 4031582300284

Numéro de commande 00021131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Compacta                           |
| Type                            | Roulette fixe                      |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 25 kg                              |
| Statique Capacité de charge     | 50 kg                              |
| Plage de température (minimale) | -25 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                              |
| Hauteur                         | 28 mm                              |
| Largeur totale                  | 20 mm                              |
| Poids global                    | 0,018 kg                           |

## ROUE

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Matériau du corps     | Polyamide                        |
| Bandage               | Identique au corps de Roue       |
| Roulement             | Moyeu lisse avec tube Entretoise |
| Axe                   | Rivelé                           |
| Couleur Roue          | Noir graphite (RAL9011)          |
| Pare-fils             | Sans protège-filet               |
| Diamètre              | 25 mm                            |
| Largeur du Bandage    | 13 mm                            |
| Largeur du corps      | 13 mm                            |
| Dureté du Bandage (D) | 75 Shore D                       |

## CHAPE

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Matériau         | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme Chape      | Anguleux              |
| Couleur          | Zingué bleu           |
| Diamètre du dôme | 20 mm                 |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 40 mm                |
| Largeur de plaque                     | 17 mm                |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 30 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 30 mm                |
| Diamètre du trou de la plaque         | 4,5 mm               |

# COMPACTA

2198UOI025P60-40X17

EAN 4031582300284

Numéro de commande 00021131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---

